


Prolongador

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11330

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Prolongador

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, TPU, Sem halogéneo; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

