




Cabo com conector

ADOGH080MSS0010B08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação		
Característica especial		Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	537,5
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		invólucro: TPU preto
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 15 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	máx. 3 m/s
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 30 °/m

E12167



Cabo com conector

ADOGH080MSS0010B08

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, preto; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 1...1,5 Nm



Conexão

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Codificação de
cores conforme
DIN 47100

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo

Cores dos condutores :