


E11661



Cabo com conector

ADOGA030MSS0010E03



Aplicação

Característica especial

Adequação para calhas articuladas

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC/DC

Corrente máx. de carga total

[A]

4; (40° C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

404,431

Dimensões

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Adequação para calhas articuladas

sim

Adequação para calhas articuladas

Raio da dobra para aplicações flexíveis

mín. 10 x diâmetro do cabo

Velocidade de deslocamento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

Número máximo de dobras

> 2 Mio.

Torção máxima permitida

± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11661



Cabo com conector


ADOGA030MSS0010E03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PVC, amarelo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



GN =	Cores dos condutores :
RD/BK =	verde
RD/WH =	vermelho/preto
	vermelho/branco