




Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 25m



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...36 DC
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-5...70



Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 25m

Proteção	IP 69K; (Para garantir o grau de proteção, os soquetes não utilizados devem ser fechados com as tampas fornecidas.; Binário de aperto: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
----------	---

Testes/aprovações

MTTF	[anos]	2487
------	--------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	5376
Dimensões	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiais	bucha roscada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; tampa de proteção: PP	
Material do invólucro	aço inoxidável	
Quantidade de slots do distribuidor central	8	
Versão do conector	M12	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	16 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Itens fornecidos	Tampas de proteção: M12
------------------	-------------------------

Notas


Notas	Alimentação externa de tensão conforme PELV
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 25 m, PUR / PVC, preto, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

conexão elétrica - slot


Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 25m

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo

E11847

Caixa separadora

ProcessLine SB V4A 25m

