




Prolongador

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas	
Aplicação	barramento CAN	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1085
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.



Prolongador

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS


Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm




conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 7,2 mm, blindado; retorcido; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / retorcido + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / retorcido

Cabo: 15 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 7,2 mm, blindado; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexão



BK = Cores dos condutores :
 preto
 BU = azul
 RD = vermelho
 WH = branco
 screen = blindagem

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

