


Ficha do adaptador

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-ring

Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 600 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

27,216

Rosca de montagem

M16 x 1,5

Materiais

plástico

Material do invólucro

plástico

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Ficha do adaptador


RSTGB050PLS00.3-05

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: plástico; Contatos: dourado



Conexão

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BU =	azul
RD =	vermelho
OG =	laranja
WH =	branco