


# E11974



## Prolongador

cabl e Plus and Minus crossed



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Formato	para trocar a polaridade da tensão de alimentação no pino 1 e no pino 3 dos sensores de conexão programáveis
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total [A]	3

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g]	39,7
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E11974




## Prolongador

cabre Plus and Minus crossed

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

