




Ficha do adaptador

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-ring

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Dados mecânicos

Peso [g] 54,431

Dimensões [mm] 19 x 19 x 25

Rosca de montagem PG 11

Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Material do invólucro 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: 1.4301 (aço inoxidável / 304)





Ficha do adaptador

RSTGH050VAS00.3-05

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco