




Ficha do adaptador

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 387,821

Rosca de montagem M20 x 1,5

Materials latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E18251



Ficha do adaptador


RSTGA030ALS00.3-03

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Cores dos condutores :
BK =	preto
GN =	verde
RD =	vermelho
WH =	branco