




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Zona de detecção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	120
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	120
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Diâmetro da sonda	[mm]	2,5
Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento total	[mm]	800
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra óptica		vidro

E20449



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	E20106
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças