




Soquete de instalação

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	22,8
Rosca de montagem		PG 9
Materiais		zinco moldado sob pressão
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão
Acessórios		
Items fornecidos		porca: 1 x PG9
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Soquete de instalação


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

conexão elétrica


Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco