




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo	
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos	
Zona de detecção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	50
OOF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	160
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	50
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dados mecânicos		
Peso	[g]	76,5
Versão da sonda		reto
Diâmetro da sonda	[mm]	1
Comprimento da sonda	[mm]	5
Comprimento total	[mm]	600

E20506



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1

Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposição de fibras	
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Acessórios	
Items fornecidos	E20103
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças