E20507

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E1



Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de reflexão difusa
Aplicação		Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
Zona de deteção		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF; OOF
OKF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	8
OOF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	24
OUF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	8
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dados mecânicos		
Peso	[g]	51
Versão da sonda		reto

E20507

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E1

Diâmetro da sonda	[mm]	1
Comprimento da sonda	[mm]	5
Comprimento total	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		
Material da fibra óptica		vidro
Material da sonda de fibra óptica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica		metal silicone
Acessórios		
Items fornecidos		E20103
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças