


E11231



Cabo com conector

ADOAH080MSS0002H08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	2; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	170,46
Dimensões	[mm]	28 x 15 x 38
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabo com conector


ADOAH080MSS0002H08

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	lilás
WH =	branco