




Prolongador

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	110,1
Material do invólucro	latão, niquelado / TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças




Prolongador

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, preto, Ø 4,8 mm, blindado; 5 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

