




Cabo em Y

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	8...32 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	135
Materiais	PA; soquete: TPU laranja; Vedação: FKM	
Material da porca	latão, niquelado	
Quantidade de slots do distribuidor central	2	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

E12561



Cabo em Y

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS


Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica - conector DEUTSCH

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



Conexão



conexão elétrica - soquete

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

