



Cabo em Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	8...32 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67; (conector compatível encaixado)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	226,3
Materiais		PA; soquete: TPU laranja; Vedação: FKM
Material da porca		latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	




Cabo em Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

conexão elétrica - conector DEUTSCH C

Conexão



Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



conexão elétrica - soquete A

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



E12686



Cabo em Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

conexão elétrica - soquete B

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

