


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Raio de curvatura pequeno

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

60

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

550

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

300

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Dados mecânicos	
Peso [g]	49,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento da sonda [mm]	35
Comprimento total [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	9
Disposição de fibras	
Diâmetro interno [mm]	2 x 16 x 0,25
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças