


Prolongador

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

9,6...30 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

124,2

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 31

Materiais

invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM; invólucro: Hytrel G-4774 preto

Material da porca

latão, níquelado

Adequação para calhas articuladas

sim

Adequação para calhas articuladas

Raio da dobra para aplicações flexíveis

mín. 10 x diâmetro do cabo

Velocidade de deslocamento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

Número máximo de dobras

> 5 Mio.

Torção máxima permitida

± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças




Prolongador

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Baioneta, reto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

