




Prolongador

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]	9,6...30 DC	
Classe de proteção	III	
Corrente máx. de carga total [A]	3	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...85	
Proteção	IP 67; IP 69K	
Dados mecânicos		
Peso [g]	120,8	
Dimensões [mm]	19 x 10 x 25,5	
Materiais	invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM; invólucro: Hytrel G-4774 preto	
Material da porca	latão, niquelado	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	




Prolongador

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Baioneta, reto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

