




Cabo com conector

ADOGH080MSS0015H08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.  
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



| Aplicação                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Característica especial     | Sem halogéneo     |
| Dados elétricos             |                   |
| Tensão de funcionamento [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Condições de funcionamento  |                   |
| Temperatura ambiente [°C]   | -25...80          |
| Proteção                    | IP 68             |
| Dados mecânicos             |                   |
| Peso [g]                    | 912,5             |
| Dimensões [mm]              | 15 x 15 x 43      |
| Materiais                   | PUR               |
| Material do invólucro       | PUR               |
| Material da porca           | latão, niquelado  |
| Notas                       |                   |
| Quantidade da embalagem     | 1 peças           |

# E12376



## Cabo com conector

ADOGH080MSS0015H08

### conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Cores dos condutores : |
| BK = | preto                  |
| BN = | castanho               |
| BU = | azul                   |
| GY = | cinza                  |
| PK = | rosa                   |
| OG = | laranja                |
| VT = | lilás                  |
| WH = | branco                 |