




Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

55

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

110

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

235

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

16,2

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total

[mm]

cabeável

E20765



Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Disposição de fibras	⦿
Diâmetro interno [mm]	2 x 1,5
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M8
	anilhas: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças