




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16/R



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo	
Zona de deteção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	1000
ODF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	4
OMF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	800
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-58...315
Dados mecânicos		
Peso	[g]	204
Versão da sonda	angular (90°)	
Comprimento total	[mm]	900
Raio de curvatura mínimo	[mm]	19
Disposição de fibras		
Material da fibra óptica	vidro	



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16/R

Material da sonda de fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M8
	anel de aperto: 2
	Anéis o-ring: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças