




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/1,5M



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
Zona de detecção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	36
OUF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	36
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Dados mecânicos	
Peso [g]	101,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Diâmetro da sonda [mm]	7
Comprimento da sonda [mm]	45



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/1,5M

Comprimento total	[mm]	1500
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
Acessórios		
Items fornecidos		porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
		anilhas dentadas: 2
		porca denteada: 1 x M11
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças