




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-R5



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo	
Zona de deteção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	1000
ODF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	4
OMF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	800
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-58...315
Dados mecânicos		
Peso	[g]	196
Versão da sonda	angular (90°)	
Diâmetro da sonda	[mm]	5
Comprimento total	[mm]	900
Raio de curvatura mínimo	[mm]	19
Disposição de fibras		

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-50-V-V-R5

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Items fornecidos	porcas de fixação: 2
	anilhas de pressão: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças