


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-R3/2,5m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

85

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

85

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento total

[mm]

2500

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-R3/2,5m

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças