


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-MPV-M6/1,2M



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa	
Aplicação	Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos	
Zona de detecção		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	280	
OKF		
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	15	
OUF		
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	15	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Dados mecânicos		
Peso [g]	84,5	
Versão da sonda	reto	
Rosca da sonda	M6	
Comprimento total [mm]	1200	
Raio de curvatura mínimo [mm]	20	
Disposição de fibras		
Material da fibra óptica	PMMA	



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-MPV-M6/1,2M

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
	porca denteada: 1 x M11
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças