


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,063

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento total

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

10

Disposição de fibras



**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-00-P-A-M4/2M

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Itens fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M4
	anilhas dentadas: 4
	porca denteada: 1 x M11
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças