


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-N-V-M8

artigo descontinuado



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

113,6

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Disposição de fibras



Material da fibra ótica

vidro

E20575



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-N-V-M8

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	Vitalon
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M8
	anilhas dentadas: 2
	porca denteada: 1 x M30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças