


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da fibra ótica [mm]

200

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...70

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M3

Comprimento da sonda [mm]

20

Comprimento total [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Material da fibra ótica

PMMA

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PE

E20607



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Acessórios	
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças