


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 inclinável

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

70

OBF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

100

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

560

OO50

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

300

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

49,5

Versão da sonda

inclinável

Comprimento total

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

27

Disposição de fibras



Diâmetro interno

[mm]

2 x 1

Materiais

bucha roscada: latão revestimento de bronze branco

Material da fibra ótica

PMMA

Material da sonda de fibra ótica

1.4301 (aço inoxidável / 304)

E20749



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças