


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 borda de referência

Aplicação

Característica especial	Supressão de fundo
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Raio de curvatura pequeno

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OB50; OBF; OCF
Supressão de fundo disponível	sim

OB50

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	6
---	---

OBF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	10
---	----

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	20
---	----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dados mecânicos

Peso [g]	54
Altura da sonda [mm]	5
Largura da sonda [mm]	35
Comprimento da sonda [mm]	23
Dimensões da sonda [mm]	5 x 35 x 23
Comprimento total [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	10
Disposição de fibras	●
Diâmetro interno [mm]	2 x 1
Material da fibra ótica	PMMA

E20756



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças