


Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20765

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

15

OBFAlcance da detecção da fibra [mm]
óptica

25

OO50Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

45

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70



Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Dados mecânicos	
Peso [g]	0,007
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M5
Comprimento total [mm]	cabeável
Disposição de fibras	⦿
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M5
	anilhas dentadas: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças