

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/1,2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

115

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

115

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento total

[mm]

1200

Raio de curvatura mínimo

[mm]

10

Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/1,2m

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças