


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-50-V-V-M5/16



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

150

ODF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

1

OMF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

175

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

126,5

Versão da sonda

reto

Comprimento total

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-50-V-V-M5/16

Disposição de fibras	①
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2
	anel de aperto: 2
	Anéis o-ring: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças