




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/1M

artigo descontinuado



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	
Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos	
Zona de detecção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	70
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Peso [g]	118,4
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M8
Comprimento total [mm]	1000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-30-A-A-M8/1M

Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Itens fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M8, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
	porca denteada: 1 x M30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças