



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-E2,3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da fibra ótica [mm]

110

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-58...315

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda [mm]

8

Comprimento total [mm]

900

Raio de curvatura mínimo [mm]

19

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças