


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20328

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

270

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento total

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Disposição de fibras





Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6/2M

Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra óptica	vidro
Material da sonda de fibra óptica	alumínio
Material do revestimento da fibra óptica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças