




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-E2,5



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Aplicação

Raio de curvatura pequeno

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

1020

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OOF

Alcance da fibra ótica

[mm]

400

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

53,5

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

2,5

E20060



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-E2,5

Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento total	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposição de fibras		
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Acessórios		
Items fornecidos		E20106
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças