




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3/1,5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Zona de detecção		
Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da fibra ótica	[mm]	108
OUF		
Alcance da fibra ótica	[mm]	108
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Versão da sonda		angular (90°)
Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento total	[mm]	1500
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3/1,5M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	E20104
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças