

## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

## Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

## OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

80

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

## Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda [mm]

3

Comprimento total [mm]

2000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

# E20261



## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3/2M

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Material do revestimento da fibra ótica | PVC     |
| Acessórios                              |         |
| Items fornecidos                        | E20105  |
| Notas                                   |         |
| Quantidade da embalagem                 | 1 peças |