


artigo descontinuado

Produtos alternativos: E20137

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIFAlcance da detecção da fibra [mm]
óptica

56

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso [g]

164

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total [mm]

2000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30; (para instalação fixa)

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-30-A-A-M8/2M

Disposição de fibras	①
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M8, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
	porca denteada: 1 x M30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças