

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3/1.5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

90

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total [mm]

1500

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

E20309



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3/1.5M

Acessórios	
Items fornecidos	E20103
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças