




## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-R8



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Para uso em aplicações industriais
Zona de deteção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	70
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	91
Versão da sonda	angular (90°)
Diâmetro da sonda [mm]	8
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Disposição de fibras	⊙
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro

# E20157



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-R8

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
<b>Acessórios</b>	
Items fornecidos	E20353
<b>Notas</b>	
Quantidade da embalagem	1 peças