



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-M6



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos
Zona de detecção	
Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da fibra ótica [mm]	300
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Peso [g]	106
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	30; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	●
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-30-A-A-M6

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 4
	porca denteada: 1 x M30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças