


## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3/0.305M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

## Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

## OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

100

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

305

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

E20391



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3/0.305M

| Notas                   |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |