




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E21103

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

250

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

350

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

750

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...60

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,047

Versão da sonda

reto



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Rosca da sonda		M3
Comprimento da sonda	[mm]	20
Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	3
Disposição de fibras		●
Diâmetro interno	[mm]	1,2
Diâmetro da fibra	[mm]	613 x 0,06
Diâmetro externo	[mm]	2,2
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PE

Acessórios

Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M3
	anilhas dentadas: 4
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------