




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-X/2,5M



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo	
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos	
Zona de detecção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo	OBF; OMF	
OBF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	93
OMF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	93
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-58...315
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1161,5
Altura da sonda	[mm]	12
Largura da sonda	[mm]	143
Comprimento da sonda	[mm]	85
Dimensões da sonda	[mm]	12 x 143 x 85
Comprimento total	[mm]	2500
Raio de curvatura mínimo	[mm]	19

E21132



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiais	elemento de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças