


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

20

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

6

Comprimento total

[mm]

4000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20318



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-E6/4m

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças