




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 sextavado interno 3 mm
2 furo para ferramentas de montagem

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; OO50; OCF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

70

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

150



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Alcance da fibra ótica	[mm]	490
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dados mecânicos		
Peso	[g]	50
Versão da sonda		angular (90°)
Rosca da sonda		M6
Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	2
Disposição de fibras		⊙
Diâmetro interno	[mm]	1
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		PE
Acessórios		
Items fornecidos		porcas sextavadas: 2 x M6 anilhas dentadas: 2
Acessórios (opcional)		Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças